

# apparecchi DOMESTICI



# DEPURAL® TOP

## SISTEMI DI FILTRAZIONE DA SOPRALAVELLO

I filtri mobili da sopraavello DEPURAL® TOP sono stati progettati per la connessione diretta ai rubinetti d'acqua come quelli della cucina. Sono infatti forniti con una valvola "diverter (by-pass)" per fornire, a seconda delle esigenze, acqua filtrata o non filtrata; un set completo di adattatori rende semplice la connessione del filtro a tutti i tipi di rubinetto.

Il filtro può essere facilmente connesso o rimosso a seconda della necessità e richiede un minimo spazio per l'installazione. Quattro speciali piedini di gomma alla base mantengono il filtro fermo e stabile.

DEPURAL® TOP può essere impiegato con la cartuccia modello CA SE - 0,3 micron per la rimozione di impurità dall'acqua (sabbia, ruggine, calcare) e l'eliminazione di cattivi odori e sapori (cloro) ed eventuali tracce di inquinanti chimici (pesticidi, insetticidi).

I contenitori DEPURAL® TOP sono disponibili in due principali versioni:

- **DEPURAL® TOP CH**, con bicchiere cromato.
- **DEPURAL® TOP BW**, con bicchiere bianco.

I contenitori DEPURAL® TOP possono alloggiare anche altre cartucce della gamma ATLAS FILTRI ITALIA con tenuta a schiacciamento serie SX o ad innesto rapido con doppio o-ring diametro 45 mm serie BX.



**SX** cartucce con tenuta a schiacciamento.



**BX** cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta.

### CERTIFICAZIONI



I prodotti sono conformi al **DM 25 (Italia)** e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la **certificazione sanitaria EAC/Ghostreghistrizia (Russia)** e **WaterMark (Australia)**.

### LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per acqua potabile




# DEPURAL® TOP

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 3 bar (43 psi)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 45°C (113°F)

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Testata: polipropilene.  
 Bicchiere bianco: SAN.  
 Bicchiere cromato: ABS.  
 O-ring: EPDM.



## DEPURAL® TOP CH

### CONTENITORE CROMATO VUOTO

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	DIMENSIONI mm		
		A	B	C
DEPURAL® TOP CH	10"	300	220	120



## DEPURAL® TOP BW

### CONTENITORE BIANCO VUOTO

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	DIMENSIONI mm		
		A	B	C
DEPURAL® TOP BW	10"	300	220	120

### CARTUCCIA CARBON BLOCK CA SE



Filtrazione di particelle molto fini e micro-organismi; riduzione di cloro (cattivi odori e sapori) e inquinanti clorurati (pesticidi, solventi, etc).  
 Durata: 6-12 mesi.  
 Manutenzione: raschiatura della superficie ogni 2-3 mesi.

## ACCESSORI INCLUSI



chiave per Depural® TOP



beccuccio



raccordo in ottone da 1/4"  
per beccuccio



tubo con DVB valvola diverter  
e raccordo in ottone da 1/4"



adattatore universale  
con guarnizione