



# DOSAFOS PLUS

非缓释系统  
使用多磷酸盐晶体

为非饮用水应用而设计的给料系统

# DOSAFOS PLUS

使用多磷酸盐晶体的给料系统



DOSAPOS PLUS



DOSAPOS PLUS HA



多磷酸盐晶体补充装0.5公斤和1.5公斤包装，可选6/10（小）或10/20（大）晶体，补充 DOSAFOS PLUS 3P和 DOSAFOS MIGNON PLUS



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25（意大利），ACS卫生认证（法国），EAC/Ghostregistracia（俄罗斯）以及WaterMark（澳大利亚）的要求。



HA多磷酸盐滤芯使用抗菌平面密封垫，高度为5英寸、7英寸、10英寸，DOSAPOS HA的替换滤芯



HA MIGNON多磷酸盐滤芯使用抗菌平面密封垫5" M，补充DOSAPOS MIGNON HA

按需提供的配件



-U-扳手 编号 RB7403013



-用于Mignon 3P的L-扳手 编号RB7403001 -用于Mignon 2P的M-扳手 编号RB7403002



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



3/4" 黄铜短节，带O型圈（两个） 编号RB7404001  
1" 黄铜短节，带O型圈（两个） 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节，带O型圈 编号 LB7404012



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油 编号 RE9020650

图例



家用



专业及工业用







滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体（CO2）排放的承诺。




DOSAFOS SENIOR PLUS 3P

滤壳型号      版本      进水/出水      螺纹类型      多磷酸盐填充类型



\*BSP  
平行管螺纹 (圆柱管)  
ISO 228



\*\*NPT  
锥管螺纹 (圆锥管)  
ANSI/ASME B1.20.1



# DOSAFOS MIGNON PLUS 3P


## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)  
 最大总硬度 \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm CaCO3)

## 材料规格

无毒材料, 适用于饮用水  
 机头/环形螺母: 增强聚丙烯  
 滤壳: SAN  
 O型圈: EPDM  
 进/出水螺纹: CW 617N黄铜

**注** -处理过的水可加热到最高75° C - 80° C, 超过此温度, 多磷酸盐会逐渐失效




## 双端口机头

### DOSAFOS MIGNON PLUS 3P 使用多磷酸盐晶体颗粒

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404P511	DOSAFOS MIGNON PLUS L3P MFO	晶体颗粒	265	1/2"	176	94	89
RA404P531	DOSAFOS MIGNON PLUS L3P AFO	晶体颗粒	265	3/4"	178	94	89
RA403P511	DOSAFOS MIGNON PLUS S3P MFO	晶体颗粒	265	1/2"	177	90	89

g\* = 多磷酸盐晶体克数



### DOSAFOS MIGNON PLUS 3P 使用HA多磷酸盐晶体滤芯

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA403P524	DOSAFOS MIGNON PLUS L3P MFO+ HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	1/2"	176	94	89
RA404P534	DOSAFOS MIGNON PLUS L3P AFO + HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	3/4"	178	94	89
RA403P514	DOSAFOS MIGNON PLUS S3P MFO + HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	1/2"	177	90	89

# DOSAFOS MIGNON PLUS 2P

### DOSAFOS MIGNON PLUS 2P 使用多磷酸盐晶体颗粒

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404P612	DOSAFOS MIGNON PLUS L2P MFO	晶体颗粒	275	1/2"	176	94	89
RA404P622	DOSAFOS MIGNON PLUS L2P AFO	晶体颗粒	275	3/4"	178	94	89
RA403P612	DOSAFOS MIGNON PLUS S2P MFO	晶体颗粒	275	1/2"	177	90	89

g\* = 多磷酸盐晶体克数



### DOSAFOS MIGNON PLUS 2P 使用HA多磷酸盐晶体滤芯

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA403P624	DOSAFOS MIGNON PLUS L2P MFO + HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	1/2"	176	94	89
RA403P622	DOSAFOS MIGNON PLUS L2P AFO + HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	3/4"	178	94	89
RA403P614	DOSAFOS MIGNON PLUS S2P MFO + HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	1/2"	177	90	89





# DOSAFOS MIGNON PLUS SL


## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)  
 最大总硬度 \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm CaCO3)

## 材料规格

无毒材料, 适用于饮用水  
 机头/环形螺母: 增强聚丙烯  
 滤壳: SAN  
 O型圈: EPDM  
 进/出水螺纹: CW 617N黄铜

**注** -处理过的水可加热到最高75° C - 80° C, 超过此温度, 多磷酸盐会逐渐失效



## 3端口机头

### DOSAFOS MIGNON PLUS 3P 使用多磷酸盐晶体颗粒

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404P411	DOSAFOS MIGNON PLUS SL3P MFO	晶体颗粒	265	1/2"	187	92	83


g\* = 多磷酸盐晶体克数



### DOSAFOS MIGNON PLUS 3P 使用HA多磷酸盐晶体滤芯

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA404P414	DOSAFOS MIGNON PLUS SL3P MFO + HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	1/2"	187	92	83



### DOSAFOS MIGNON PLUS 2P 使用多磷酸盐晶体颗粒

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA403P414	DOSAFOS MIGNON PLUS SL2P MFO	晶体颗粒	275	1/2"	192	92	83

g\* = 多磷酸盐晶体克数



### DOSAFOS MIGNON PLUS 2P 使用HA多磷酸盐晶体滤芯

#### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA403P424	DOSAFOS MIGNON PLUS SL2P MFO + HA	HA 5" M SX CARTRIDGE	1/2"	192	92	83



阻垢处理